




La filtration

> Filtration **bas débit** Filtre


Dimensions

Code article	A (mm)	B (mm)	C
527226	122	317	3/4"
527270 ●	122	585	3/4"



Fontaine sous évier

Les filtres peuvent s'assembler en série ou en parallèle en fonction du besoin d'amélioration souhaité, du débit à fournir et du volume d'eau à améliorer, et peuvent constituer de véritables stations de filtration de type «fontaine sous évier».



Le kit sous évier (réf. 5260 / voir page 14) est installé en dérivation de la canalisation d'eau froide de la cuisine. Il alimente un robinet d'eau spécifique sur évier (2ème robinet).

1. Robinet spécifique \varnothing 12 mm, \pm h 200 mm.
2. Évier.
3. Flexible.
4. Décompte totalisateur avec remise à zéro, réf. 5291 obligatoire (voir page 14).
5. Filtres 527226.
6. Équerre de fixation.
7. Flexible inox 3/4" femelle, 500 mm.
8. Robinet auto-perçant 3/4" mâle pour tube cuivre \varnothing 10 à 16 mm.
9. Canalisation d'alimentation eau froide.

5272

Filtre nu (sans cartouche filtrante)

- Tête et écrou en polypropylène.
- Bol **opaque** en polypropylène.
- Pression de service : 0 à 6 bar (éclatement : 30 bar).
- Température de l'eau : 5 à 35°C.
- Entrée/sortie par mamelons en laiton mâles 3/4" à portée plate et étanchéité interne par joints toriques
- Purge à air intégrée dans la tête.

Options

- Fixation par équerre possible (code 529311).
- Clé d'écrou de bol pour le montage et le démontage de la cartouche filtrante (code 528000).




\varnothing	Modèle	Code article	Cond.
3/4"	9"3/4	527226	1
3/4"	20"	527270 ●	1

Tableau des combinaisons de filtres 9"3/4 avec filtre(s) 527226 (à titre indicatif)


Éléments filtrés	Filtration	Filtre 1	Filtre 2	Filtre 3
Particules en suspension	20 microns	517510	-	-
Mauvais goût de chlore, pesticides, bactéries	Charbons actifs et microfiltration	528809	-	-
Particules en suspension, métaux lourds, mauvais goût de chlore, pesticides	20 microns, charbons actifs et capteurs	517510	527709	-
Particules en suspension, métaux lourds, mauvais goût de chlore, bactéries, pesticides	20 microns, charbons actifs, capteurs et microfiltration	517510	527709	528909
Nitrates, mauvais goût de chlore, pesticides, bactéries	Résines, charbons actifs et microfiltration	527609	527809	528909

Montage


1 - Visser un raccord sur la jonction. 2 - Visser la tête du filtre suivant.



Montage double filtre



Montage 3 filtres



5220

Filtre capteur de nitrates et capteur de plomb, métaux lourds, pesticides, chlore, goûts et odeurs.

Livré avec équerre de fixation double et clé de déverrouillage.
Débit : 150l/h

Dimensions		Code article	Cond.
\varnothing	H		
3/4"	9"3/4	522026	1

Pour des raisons techniques et d'hygiène, les corps de filtre doivent être nettoyés avec une solution désinfectante et rincés à l'eau potable tous les 6 mois, au moment du changement de cartouche.






La filtration

> Filtration **bas débit** Cartouches filtrantes

Dimensions

Code article	D (mm)	H (mm)
517510	56	248
527609	72	248
527809/527820	70	248 /498
527709	72	248
528809	72	248
528909	72	248



5175 Code 517510

Filtration des impuretés supérieures à 20 microns

- Matière : polypropylène projeté.
- Pour corps de filtre 527226 (et dans certains cas pour corps de filtre 527126, 527130, 527131).
- Pression de service : 0 à 6 bar.
- Température de l'eau : 5 à 35°C.
- Débit instantané : de 150 à 3000 l/h (peut être utilisée en haut débit).
- Capacité : jusqu'à 180 m³.

Pour des raisons techniques et d'hygiène, changer la cartouche tous les ans ou tous les 6 mois maximum (en Allemagne selon Norme DIN 1988), même si le volume de 180 m³ n'a pas été consommé sur cette période.



5277 Code 527709

Filtration des métaux lourds comme le plomb et mauvais goût de chlore, mauvaises odeurs, pesticides, herbicides

- Matière : charbons actifs et capteurs à particules.
- Pour corps de filtre 527226 (et dans certains cas pour corps de filtre 527126).
- Pression de service : 0 à 4 bar.
- Température de l'eau : 5 à 20°C.
- Débit instantané max. : 150 l/h.
- Capacité : jusqu'à 2 m³.

Pour des raisons techniques et d'hygiène, changer la cartouche tous les ans, ou tous les 6 mois maximum (en Allemagne selon Norme DIN 1988), même si le volume de 2 m³ n'a pas été consommé sur cette période.



5276 Code 527609

Filtration des nitrates

- Matière : résines anioniques à base microporeuse forte.
- Pour corps de filtre 527226 (et dans certains cas pour corps de filtre 527126).
- Pression de service : 0 à 4 bar.
- Température de l'eau : 5 à 20°C.
- Débit instantané max. : 150 l/h.
- Capacité : jusqu'à 500 litres.

NB. Utiliser obligatoirement le décompteuse 5291 (voir page suivante).

Pour des raisons techniques et d'hygiène, changer la cartouche tous les 3 mois environ ou pour un volume de d'eau de 500 litres (pour une eau contenant moins de 100 mg/l de nitrates). Dans tous les cas tous les 6 mois maximum (en Allemagne selon Norme DIN 1988), même si le volume de 500 litres d'eau n'a pas été consommé sur cette période.



5288 Code 528809

Filtration des bactéries par microfiltration, mauvais goût de chlore, mauvaises odeurs, pesticides, herbicides

- Matière : fibres creuses et charbons actif.
- Pour corps de filtre 527226 (et dans certains cas pour corps de filtre 527126).
- Pression de service : 0 à 4 bar.
- Température de l'eau : 5 à 35°C.
- Débit instantané : de 150 à 1200 l/h (peut être utilisée en haut débit).
- Capacité : jusqu'à 5 m³.

Pour des raisons techniques et d'hygiène, changer la cartouche tous les ans, ou tous les 6 mois maximum (en Allemagne selon Norme DIN 1988), même si le volume de 5 m³ n'a pas été consommé sur cette période.

NOUVEAU
Avec micro-filtration
par fibres creuses



5278 Codes 527809 - 527820

Filtration des impuretés supérieures à 10 microns, mauvais goût de chlore, mauvaises odeurs, pesticides, herbicides

- Matière : charbons actifs et double tissu filtrant.
- Pour corps de filtre 527226 (et dans certains cas pour corps de filtre 527126, 527127, 527130, 527131).
- Pression de service : 0 à 4 bar.
- Température de l'eau : 5 à 20°C.
- Débit instantané : de 150 à 2000 l/h (peut être utilisée en haut débit).
- Capacité : jusqu'à 4 m³ (peut s'utiliser sur une capacité plus grande dans certains cas).

Pour des raisons techniques et d'hygiène, changer la cartouche tous les ans ou tous les 6 mois maximum (en Allemagne selon Norme DIN 1988), même si le volume de 4 m³ n'a pas été consommé sur cette période.



5289 Code 528909

Filtration des bactéries par microfiltration

- Matière : fibres creuses.
- Pour corps de filtre 527226 (et dans certains cas pour corps de filtre 527126).
- Pression de service : 0 à 4 bar.
- Température de l'eau : 5 à 35°C.
- Débit instantané : de 150 à 1200 l/h (peut être utilisée en haut débit).
- Capacité : jusqu'à 9 m³.

Pour des raisons techniques et d'hygiène, changer la cartouche tous les ans, ou tous les 6 mois maximum (en Allemagne selon Norme DIN 1988), même si le volume de 9 m³ n'a pas été consommé sur cette période.

NOUVEAU
Avec micro-filtration
par fibres creuses





La filtration

> Accessoires et pièces détachées pour filtres

(Réf. 527126, 527127, 527171, 527130, 527131, 527132, 527177, 527178, 527226)

Accessoires

5291

Décompteur volumétrique avec raccords.

Permet l'optimisation de l'utilisation des cartouches de filtration de l'eau potable



Code article	Cond.
529100	1

5260

Kit sous évier, comprenant un robinet d'arrêt auto-perçant (ø 12 à 16), 2 flexibles de 500 mm, un robinet de fontaine à installer sur l'évier. ø de perçage : 10 mm



Code article	Cond.
526000	1

5293

Équerre de fixation pour 1 filtre tête polypropylène (5271 et 5272)



Code article	Cond.
529311	1

pour 1 filtre tête laiton (5271L)

Code article	Cond.
Q114000001	1

pour 2 filtres tête polypropylène (5271 et 5272)



Code article	Cond.
529312	1

NB. Ne s'utilise pas avec un raccord union 5289



5289

Raccord union pour raccordement de 2 filtres ø 3/4". S'installe sans la fixation par l'équerre 529312

Dimension	Code article	Cond.
ø 3/4"	528906	1

5280

Clé de déverrouillage (écrou polypropylène)



Code article	Cond.
528000	1

Clé de déverrouillage (écrou laiton)



Code article	Cond.
528030	1

5281

Pièce d'adaptation pour 2 cartouches en série compatible 5273 et 5274

Code article	Cond.
528100	1

compatible 5275, 5276 et 5277

Code article	Cond.
528101	1

PIECES DETACHEES



ACCESS 5274

Pièces pour 5274

Pièce	Code article	Cond.
Tamis	527455	1
Armature	527465	1

Pièces détachées pour les appareils de filtration

Repère	Désignation	Code article	Cond.*
1	Clapet anti-retour pour mamelon	527197	1
2	Joint souple de cartouche pour 528009, 528020, 528109, 528120, 527609, 527709, 527809, 528809, 528909	527799	5
3	Joint torique de bol de filtre	527199	5
4	Écrou plastique pour corps de filtre	527192	1
5	Bol transparent, hauteur 9 ^{3/4} " (248 mm) pour 527126, 527127, 527130, 527131, 527132	527191	1
	Bol transparent, hauteur 20" (498 mm) pour 527171, 527177, 527178	527193	1
	Bol opaque, hauteur 9 ^{3/4} " (248 mm) pour 527226	527291	1
6	Ensemble de joints pour corps de filtre, tête et écrou en laiton, pour 5271L et 5272L	527198	1

* Conditionnement indivisible

